



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	23 W
Lampenstrom (Nom)	0,350 A
Spannung (Nom)	82 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	40,200 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg

UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	8,4 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 25W FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 25W FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150088905827
Bestellcode	8711500889058
Material-Nr. (12NC)	928002604013
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500889058
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500889072

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

