



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	G5
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	23 W
Corrente lampada (Nom)	0,350 A
Tensione (Nom)	82 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	40,200 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	8,4 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 25W FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Descrizione codice locale	TUV25MINI
Codice d'ordine	88905827
Codice materiale (12NC)	928002604013
Codice locale	TUV25MINI
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500889058

TUV TL Mini

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500889072

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

