



TL/TL-D (/52) blu

TL 20W/52 SLV/25

Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	9.000 ore
Vita utile (Nom)	2.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	52
Flusso luminoso	318 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	154
Coordinata cromatica Y (Nom)	69
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	19,3 W
Corrente lampada (Nom)	0,36 A
Tensione (Nom)	59 V


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T38
Peso netto (Pezzo)	156,000 g
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL 20W/52 SLV/25
Nome completo prodotto	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Descrizione codice locale	2052N
Codice d'ordine	64302540
Codice materiale (12NC)	928003505203

TL/TL-D (/52) blu

Codice locale	2052N
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500643025
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500643032
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

