



# Médicas uva

## F71T12 UVA 100W

Hoy en día el tratamiento de radioterapia preferido para las enfermedades de la piel como la psoriasis es el uso del ancho de banda "B" del espectro UV (290 a 315 nm), ya que no requiere agentes fotosensibilizadores. Sin embargo, algunos pacientes no responden al tratamiento con UVB, y en su lugar se utiliza una lámpara de UV con ancho de banda "A" del espectro UV, y es aquí donde Philips ofrece la posibilidad de elegir entre una lámpara TL o las lámparas PLS/PLL. Ambas son idóneas para cuando la opción UVB no es la adecuada. Estas lámparas (PUVA) tienen una longitud de onda de 315 a 380 nm y no solo se utilizan para el tratamiento de la psoriasis sino que se emplean de forma generalizada para tratar más de 20 enfermedades.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	100 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,97 A
Vida útil (nom.)	1.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	125 V
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	209	Forma de la bombilla	T38
Designación de color	Ultravioleta A	Peso neto (pieza)	391,600 g
Coordenada X de cromacidad (Nom)	226		
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	220		
		Aprobación y aplicación	
		Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	14,0 mg

## Médicas uva

UV	
Radiación UV-A 0 horas (IEC)	29,0 W
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	27,5 W


  

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	F71T12 UVA 100W
Nombre completo del producto	F71T12 UVA 100W
Full EOC	871869666249600


Código de pedido	66249600
Código 12NC	928004320930
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696662496
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8718696662502

## Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F71T12 UVA 100W	40,5 mm	1.763,8 mm	1.770,9 mm	1.768,5 mm	1.778 mm



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - F71T12 UVA 100W

