



Médicas UVB

TL 20W/12 RS SLV/25

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	1.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	12
Designación de color	Ultravioleta B
Coordenada X de cromacidad (Nom)	226
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	220
Depreciación de UV a 1000 h	15 %
Depreciación de UV a 500 h	10 %

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	19,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,37 A
Voltaje (nom.)	59 V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T38


Peso neto (pieza)	148,700 g
-------------------	-----------

UV	
Radiación UV-B 100 horas (IEC)	2,3 W
Radiación UV-B 5 horas (IEC)	2,4 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL 20W/12 RS SLV/25
Nombre completo del producto	TL 20W/12 RS SLV/25
Full EOC	871869666243400
Código de pedido	66243400
Código 12NC	928010001230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696662434
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8718696662441


Médicas UVB

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/12 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/12 RS SLV/25

