



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom.)	5.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom.)	220
Farbkoordinate Y (nom.)	205


UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	40 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	39 W
Lampenstrom (Nom.)	0,43 A
Spannung (Nom.)	101 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T12

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Nettogewicht (Stück)	292,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
CE-Zeichen	Ja
UV	
UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	12,4 W
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	10,0 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Gesamt-Produktcode	871150026026000
Bestellcode	8711500260260
Material-Nr. (12NC)	928011301020
Lokaler Bestellcode	TL4010
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500260260
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500260277

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

