



Atrapainsectos

Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	5.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (Nom)	220
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	205
Depreciación de UV a 2000 h	20 %
Depreciación de UV a 5000 h	40 %

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	39 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,43 A
Voltaje (nom.)	101 V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T12
Peso neto (pieza)	292.000 g


Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	13,0 mg
Marca CE	Sí

UV	
Radiación UV-A 0 horas (IEC)	12,4 W
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	10,0 W

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
Nombre completo del producto	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25
Full EOC	871150026026000
Código de pedido	26026000
Código 12NC	928011301020
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500260260
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500260277


Atrapainsectos

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1.198,4 mm	1.205,4 mm	1.212,4 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

