



Atrapainsectos

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	5.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (Nom)	225
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	230
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	36 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,865 A
Voltaje (nom.)	50 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T26
Peso neto (pieza)	68,900 g

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	8,8 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086083200
Código de pedido	86083200
Código 12NC	928019701003
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900860832
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900860849


Atrapainsectos

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

