



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom.)	5.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom.)	225
Farbkoordinate Y (nom.)	230
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	36 W
Lampenstrom (Nom)	0,865 A
Spannung (Nom)	50 V


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26
Nettogewicht (Stück)	127,500 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8,8 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Gesamt-Produktcode	872790086085600
Lokale Codebezeichnung	tldk3610sec
Bestellcode	86085600
Material-Nr. (12NC)	928019801003
Lokaler Bestellcode	TLDK3610SEC

Actinic BL TL-D(K) Secura

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900860856
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25


EAN Umverpackung	8727900860863
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

