



# Atrapainsectos

## MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura

La familia Philips MASTER Actinic BL TL-D Secura combina múltiples ventajas en una lámpara. Estas lámparas poseen el espectro perfecto para atraer insectos. Además prácticamente no emiten rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Asimismo, tienen el revestimiento especial "MASTER" que mejora la eficiencia, la emisión inicial de UV-A y el mantenimiento de la lámpara. Y, por último, disponen de una funda especial "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, combinado su alta eficiencia, estas lámparas representan la mejor opción para el medio ambiente.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	12.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (Nom)	225
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	215

Depreciación de UV a 2000 h	7 %
Depreciación de UV a 5000 h	14 %
Depreciación de UV a 8000 h	18 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	15,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A
Voltaje (nom.)	55 V

# Atrapainsectos

## Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	T26
Peso neto (pieza)	86,900 g

## Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg
-----------------------------------	--------

## UV


Radiación UV-A 100 horas (IEC)	3,15 W
--------------------------------	--------

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura
-------------------------------	--------------------------------------


Nombre completo del producto	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura
Full EOC	871829119608200
Código de pedido	19608200
Código 12NC	928022701003
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291196082
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8718291196099

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 Secura

## Atrapainsectos

