



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Deprezzamento UV a 5000 h	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	40 %	
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Vita utile (Nom)	9.000 ore	Consumo energetico	15 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	0,335 A
Codice colore	10	Tensione (Nom)	55 V
Designazione colore	Actinic	Meccanica e corpo	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	222	Forma lampadina	T26
Coordinata cromatica Y (Nom)	210	Peso netto (Pezzo)	61,000 g
Deprezzamento UV a 2000 h	25 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5
UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	3,15 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Nome completo prodotto	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	871150089858640


Descrizione codice locale	1510SEC
Codice d'ordine	89858640
Codice materiale (12NC)	928024701029
Codice locale	1510SEC
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500898586
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500898593

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

