



Attiniche BL

Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	8.000 ore
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	10
Designazione colore	Actinic
Coordinata Y cromaticità (Nom)	222
Coordinata cromatica Y (Nom)	210
Deprezzamento UV a 2000 h	10 %
Deprezzamento UV a 5000 h	15 %
Deprezzamento UV a 8000 h	20 %

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15 W
Corrente lampada (Nom)	0,34 A
Tensione (Nom)	55 V
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T26
Peso netto (Pezzo)	56,570 g
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg


Attiniche BL

UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	3,9 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Nome completo prodotto	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Full EOC	871150071093240
Descrizione codice locale	1510N
Codice d'ordine	71093240


Codice materiale (12NC)	928024801029
Codice locale	1510N
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500710932
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500710949

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

