



TL-E LIFEMAX

Standard Colours

22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent

This circular TL lamp (tube diameter 29 mm) enables omni-directional light distribution. It is suitable for use in a wide range of luminaires for various purposes where color rendering is not important.


产品数据

一般資訊	
燈座基底	G10q
標稱使用壽命	8,000 h
壽命 (故障率 50%) (標稱)	13,000 h
照明技術	
色碼	54-765
光通量	1,050 lm
色彩名稱	冷日光色
光效 (額定) (標準)	48 lm/W
相關色彩溫度 (規範)	6200 K
演色性指數 (CRI)	72
運轉與電力	
耗電量	22.0 W
燈具電流 (標稱)	0.400 A
電壓 (標稱)	62 V
控制與調光	
可調光	是

機械與外罩	
燈泡形狀	C-T29
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	9 mg
產品資料	
下訂產品名稱	22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent
完整產品名稱	22 W G10q Cool daylight Circular fluorescent
完整產品代碼	871150063390300
訂單代碼	928026205436
材質 Nr. (12NC)	928026205436
分子 - 每個包裝的數量	1
淨重 (個)	0.110 kg
EAN/UPC - 產品/案例	8711500633903
分子 - 每一外包裝	20
EAN/UPC - 箱	8711500633910


TL-E LIFEMAX Standard Colours

二维绘图



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W G10q Cool daylight	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm
Circular fluorescent						

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/54-765 1CT/20

