

PHILIPS**Lighting**

MASTER TL-E Circulaire Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G10q	Consommation électrique	22,2 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,400 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13.000 h	Tension (nom.)	62 V
Données techniques de l'éclairage			Commandes et gradation
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	1.285 lm		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	0,38	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Forme de la lampe	C-T29
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Poids net (pièce)	0,110 kg
Efficacité lumineuse (nominale)	59 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Classe d'efficacité énergétique	G
		Taux de mercure (Hg) (max.)	8 mg

MASTER TL-E Circulaire Super 80

Taux de mercure (Hg) (nom.)	8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423506
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-E 22W/840 1CT/12
Nom de produit complet	TL-E 22W/840 1CT/12
Code EOC	872790084050600
Code de commande	8727900840506


Code 12NC	928026284070
Code de commande local	TLE22W840
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900840506
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900840513

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

