



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G10q
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.285 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	59 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	22,2 W
Corrente lampada (Nom)	0,400 A
Tensione (Nom)	62 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	C-T29
Peso netto (Pezzo)	0,110 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	8 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	423506
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-E 22W/840 1CT/12
Nome completo prodotto	TL-E 22W/840 1CT/12
Full EOC	872790084050600
Descrizione codice locale	E2284
Codice d'ordine	84050600


Codice materiale (12NC)	928026284070
Codice locale	E2284
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900840506
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900840513

Disegno tecnico



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/12

