



TL-E 80

22 W G10q Cool white Circular fluorescent

Fluorescent lamps with a circular tube having a diameter of 26 mm


产品数据

一般信息	
底盖	G10q
标称使用寿命	8,000 小时
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	13,000 小时
灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光通量	1,285 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	59 lm/W
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
功耗	22 W
灯具电流 (标称)	0.400 A
电压 (标称)	62 V
控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外形	C-T29
净重 (每件)	0.110 kg
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	8 mg
能耗 kWh/1000 h	24 kWh
产品数据	
订单产品名称	22 W G10q Cool white Circular fluorescent
完整的产品名称	22 W G10q Cool white Circular fluorescent
完整产品代码	871150028665900
订购代码	928026284074
材料编号 (12NC)	928026284074
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8711500286659
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
EAN/UPC - 案例	8727900813579


TL-E 80

二维绘图



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
22 W G10q Cool white	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm
Circular fluorescent						

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 22W/840 1CT/20

