



MASTER TL-D Super 80 Circular



TL-E 32W/840 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G10q	Consumo de energía	32,8 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de lámpara (nom.)	0,450 A
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	81 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	2.375 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma de la bombilla	C-T29
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Peso neto (pieza)	0,180 kg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Clase de eficiencia energética	G
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	74 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	8 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg

MASTER TL-D Super 80 Circular

Consumo energético kWh/1000 h	33 kWh
Número de registro EPREL	423509
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-E 32W/840 1CT/12
Nombre completo del producto	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515
Código de pedido	55968515


Código 12NC	928026384070
Código local	PHTLE3284
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500559685
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500620712

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

