



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Attacco	G10q	Consumo energetico	32,8 W
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Corrente lampada (Nom)	0,450 A
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore	Tensione (Nom)	81 V
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	2.375 lm	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Forma lampadina	C-T29
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38	Peso netto (Pezzo)	0,180 kg
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38	Approvazione e applicazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Classe di efficienza energetica	G
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	74 lm/W	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	8 mg
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Consumo energetico kWh/1000 h	33 kWh
Numero di registrazione EPREL	423509
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-E 32W/840 1CT/12
Nome completo prodotto	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515
Descrizione codice locale	E3284
Codice d'ordine	55968515


Codice materiale (12NC)	928026384070
Codice locale	E3284
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500559685
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500620712

Disegno tecnico



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

