



# MASTER TL-D Super 80 Circular



TL-E 32W/865 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                |                |
|------------------------------------|----------------|
| Base del casquillo                 | G10q           |
| Referencia de medición de flujo    | Sphere         |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 13.000 hora(s) |

| Datos técnicos de la luz                   |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Código de color                            | 865 [CCT of 6500K] |
| Flujo luminoso                             | 2.310 lm           |
| Designación de color                       | Luz natural fría   |
| Coordenada X de cromaticidad (Nom)         | 0,313              |
| Coordenada Y de cromaticidad (Nom)         | 0,337              |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 6500 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 72 lm/W            |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80                 |

| Operativos y eléctricos     |         |
|-----------------------------|---------|
| Consumo de energía          | 32,8 W  |
| Corriente de lámpara (nom.) | 0,450 A |
| Voltaje (nom.)              | 81 V    |

| Controles y regulación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | Sí |

| Mecánicos y de carcasa |          |
|------------------------|----------|
| Forma de la bombilla   | C-T29    |
| Peso neto (pieza)      | 0,180 kg |


| Aprobación y aplicación           |      |
|-----------------------------------|------|
| Clase de eficiencia energética    | G    |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 8 mg |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 8 mg |

# MASTER TL-D Super 80 Circular

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 33 kWh              |
| Número de registro EPREL      | 423510              |
| Datos de producto             |                     |
| Nombre de producto del pedido | TL-E 32W/865 1CT/12 |
| Nombre completo del producto  | TL-E 32W/865 1CT/12 |
| Full EOC                      | 872790084055100     |
| Código de pedido              | 84055100            |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código 12NC                                | 928026386570  |
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8727900840551 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900840568 |

## Plano de dimensiones



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/865 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

