



# MASTER TL-D Super 80 Circular



## TL-E 40W/830 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G10q	Consumo de energía	40,8 W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Corriente de lámpara (nom.)	0,420 A
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	110 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	3.200 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Forma de la bombilla	C-T29
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,44	Peso neto (pieza)	0.250 kg
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,403	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Clase de eficiencia energética	G
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	8 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8 mg

# MASTER TL-D Super 80 Circular

Consumo energético kWh/1000 h	41 kWh
Número de registro EPREL	423511
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	TL-E 40W/830 1CT/12
Nombre completo del producto	TL-E 40W/830 1CT/12
Full EOC	871150028476115
Código de pedido	28476115


Código 12NC	928027483070
Código local	PHTLE4083
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500284761
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500559524

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

