



# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg



## TL-E 40W/830 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "människa" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |          |
|-----------------------------------|----------|
| Socket                            | G10q     |
| Mätreferens för ljusflöde         | Sphere   |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 13 000 h |

| Ljusteknik                      |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Färgkod                         | 830 [CCT of 3000K] |
| Ljusflöde                       | 3 200 lm           |
| Färgbeteckning                  | Varmvit (WW)       |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)  | 0,44               |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)  | 0,403              |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 3000 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 80 lm/W            |
| Färgåtergivningindex            | 80                 |

| Drift och elektricitet |         |
|------------------------|---------|
| Strömförbrukning       | 40,8 W  |
| Lampström (nom)        | 0,420 A |
| Spänning (nom)         | 110 V   |

| Styrenheter och dimring |    |
|-------------------------|----|
| Dimbar                  | Ja |

| Mekanik och armaturhus |          |
|------------------------|----------|
| Lampform               | C-T29    |
| Nettovikt (styck)      | 0,250 kg |


| Användning och godkännande    |      |
|-------------------------------|------|
| Energieffektivitetsklass      | G    |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (max) | 8 mg |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) | 8 mg |

# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 41 kWh              |
| EPREL-registreringsnummer       | 423511              |
| <b>Produktdata</b>              |                     |
| Beställningsproduktnamn         | TL-E 40W/830 1CT/12 |
| Fullständigt produktnamn        | TL-E 40W/830 1CT/12 |
| Full EOC                        | 871150028476115     |
| Beskrivning av lokal kod        | 8344454             |
| Beställningsnummer              | 928027483070        |


|   |               |
|---|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 928027483070  |
| Lokal kod                                 | 8344454       |
| Räknare - antal per förpackning           | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500284761 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500559524 |

## Måttskiss



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 40W/830 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 393,7 mm | 406,4 mm | 341,0 mm | 347,7 mm |

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

