



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

#### Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

#### **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen			
Sockel	FA6		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	33-640		
Lichtstrom	940 lm		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,38		
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	47 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	60		

Betrieb und Elektrik			
Systemleistung	20,0 W		
Lampenstrom (Nom)	0,380 A		
Spannung (Nom)	58 V		
Lichtregelung und Dimmen			
Dimmbar	Ja		
Mechanik und Gehäuse			
Kolbenform	T12		
Nettogewicht (Stück)	124,000 g		
Genehmigung und Anwendung			
Energieeffizienzklasse	G		
Quecksilbergehalt (max.)	12 mg		
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg		


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

### TL-X XL

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh		
EPREL-Registrierungsnummer	423514		
Produktdaten			
Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25		
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25		
Gesamt-Produktcode	871150026135940		
Bestellcode	26135940		


Material-Nr. (12NC)	928037703332
Lokaler Bestellcode	1007220
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500261359
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500261366

#### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

#### **Photometrische Daten**



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der