



TL-X Antideflagrante



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X (diámetro de tubo de 38 mm) cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	FA6		60
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	26.000 hora(s)	Consumo de energía	20,0 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	0,380 A
Código de color	33-640	Voltaje (nom.)	58 V
Flujo luminoso	940 lm	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Regulable	Sí
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Forma de la bombilla	T12
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K	Peso neto (pieza)	124,000 g
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W		

TL-X Antideflagrante

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	12 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	20 kWh
Número de registro EPREL	423514
Marca CE	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Nombre completo del producto	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25


Full EOC	871150026135940
Código de pedido	26135940
Código 12NC	928037703332
Código local	PHTLX20
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500261359
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500261366

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X Antideflagrante

