

PHILIPS**Lighting**

TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (pétro)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	FA6	Consommation électrique	20,0 W
Référence de mesure de flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	0,380 A
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26.000 h	Tension (nom.)	58 V
Données techniques de l'éclairage			Commandes et gradation
Code couleur	33-640	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	940 lm		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	0,38	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,38	Forme de la lampe	T12
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Poids net (pièce)	124,000 g
Efficacité lumineuse (nominale)	47 lm/W	Approbation et application	
Indice de rendu de couleur (IRC)	60	Classe d'efficacité énergétique	G
		Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL


Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423514
Marquage CE	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Nom de produit complet	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Code EOC	871150026135940


Code de commande	8711500261359
Code 12NC	928037703332
Code de commande local	TLXXL20W33
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261359
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500261366

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

