



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Vår TL-X XL-lampa (rördiameter 38 mm) har en utökad livslängd och är utrustad med en invändig tändremsa för tändarfri elektromagnetisk drift eller högfrekvensdrift utan förvärmning. Tillsammans med den särskilda lamphållaren elimineras alla tänkbara gnisteffekter vid tändning. Lampan kan användas tillsammans med flamsäkra och extrasäkra armaturer för såväl inom- som utomhusbruk, t ex (petro-)kemisk industri, offshoreplattformar, gruvor och andra platser där det kan finnas spår av explosiva gaser.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Socket	FA6	Strömförbrukning	20,0 W
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere	Lampström (nom)	0,380 A
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	26 000 h	Spänning (nom)	58 V
Ljusteknik		Styrenheter och dimring	
Färgkod	33-640	Dimbar	Ja
Ljusflöde	940 lm	Mekanik och armaturhus	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampform	T12
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Nettovikt (styck)	124,000 g
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Användning och godkännande	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K	Energieffektivitetsklass	G
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	47 lm/W	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	12 mg
Färgåtergivningsindex	60		

TL-X XL


Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	12,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
EPREL-registreringsnummer	423514
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Fullständigt produktnamn	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026135940
Beskrivning av lokal kod	8344178


Beställningsnummer	928037703332
Materialnummer (12NC)	928037703332
Lokal kod	8344178
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500261359
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500261366

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

