



TUV T8

TUV 15W SLV/25

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	15,5 W
Corrente lampada (Nom)	0,335 A
Tensione (Nom)	55 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	65,000 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2,0 mg
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	5,1 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 15W SLV/25
Nome completo prodotto	TUV 15W SLV/25
Full EOC	871150072617940
Descrizione codice locale	TUV15
Codice d'ordine	72617940
Codice materiale (12NC)	928039004005
Codice locale	TUV15
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500726179
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500638618
----------------	---------------

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 15W SLV/25

