



TL-D Color

TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	170
Flujo luminoso	1.800 lm
Designación de color	Verde (G)
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	18,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
Voltaje (nom.)	59 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8
Peso neto (pieza)	71,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh
Marca CE	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-D Colored 18W Green 1SL/25
Nombre completo del producto	TL-D Colored 18W Green 1SL/25

TL-D Color

Full EOC	871150064298140
Código de pedido	64298140
Código 12NC	928048001705
Código local	PHTLD18VE
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8711500642981
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500642998

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Green	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
1SL/25					

