



Médicas UVA

TL-D 18W/52

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	52
Flujo luminoso	395 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	157
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	75
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,36 A
Voltaje (nom.)	59 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T26
Peso neto (pieza)	71,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	13,0 mg
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-D 18W/52
Nombre completo del producto	TL-D 18W/52
Full EOC	872790083485700
Código de pedido	83485700
Código 12NC	928048005211
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900834857
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8727900834864

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/52	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

