



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskviksilverlysör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lagg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13 000 h
Livslängd (nom)	5 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	108 [08 lead free glass]
Färgbeteckning	Blacklight blå
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	18 W
Lampström (nom)	0,36 A
Spänning (nom)	59 V
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T26
Nettovikt (styck)	71,000 g

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
CE-märkning	Ja
UV	
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	3,9 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D 18W BLB 1SL/25
Fullständigt produktnamn	TL-D 18W BLB 1SL/25
Full EOC	87115009511340
Beskrivning av lokal kod	8348656
Beställningsnummer	928048010805
Materialnummer (12NC)	928048010805
Lokal kod	8348656
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500951113
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500951120


TL-D Blacklight Blue

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

