



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom.)	9.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	10
Lichtfarbe	Aktinisch
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (nom.)	200
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	30 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	18 W
Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Spannung (Nom)	59 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26
Nettogewicht (Stück)	127,500 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	4,5 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Gesamt-Produktcode	872790085383400
Bestellcode	85383400
Material-Nr. (12NC)	928048201003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900853834

Actinic BL TL-D(K) Secura


Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900853841

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

