



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtryckskviksilverlysör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Livslängd (nom)	12 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	108 [08 lead free glass]
Färgbeteckning	Blacklight blå
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	36 W
Lampström (nom)	0,44 A
Spänning (nom)	103 V
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T26
Nettovikt (styck)	211,000 g

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,0 mg
CE-märkning	Ja
UV	
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	9,5 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D 36W BLB 1SL/25
Fullständigt produktnamn	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Beskrivning av lokal kod	8348666
Beställningsnummer	928048510805
Materialnummer (12NC)	928048510805
Lokal kod	8348666
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500951151
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

