


PHILIPS**Lighting**

TL-D Couleur

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)		Mécanique et boîtier	
	15.000 h	Forme de la lampe	T8
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	160	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13,0 mg
Flux lumineux	2.250 lm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	70 kWh
Désignation de la couleur	Jaune	Marquage CE	Oui
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	58,5 W	Nom du produit de la commande	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Courant lampe (nom.)	0,670 A	Nom de produit complet	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Tension (nom.)	111 V		

TL-D Couleur

Code EOC	871150095447340
Code de commande	8711500954473
Code 12NC	928049001605
Code de commande local	TLD58W16YELLOW
Numérateur - Quantité par kit	1


Code EAN – Produit/Boîte	8711500954473
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500954480

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

