



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Green 1SL/25

Denna TL-D-ljuskälla (rördiameter 26 mm) hjälper till att skapa särskilda effekter och stämningar eller skapa uppmärksamhet med hjälp av rött, grönt, blått och gult ljus. Förutom de specifika färgerna är det också möjligt att blanda färgerna för att skapa vitt ljus med högt ljusflöde. Användningsområden inkluderar butiker och visningslokaler, barer och restauranger, demonstrationsutrymmen, skyltbelysning och underhållningsbutiker.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om det skulle inträffa rekommenderar vi att vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	170
Ljusflöde	6 750 lm
Färgbeteckning	Grön (G)
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	58,5 W
Lampström (nom)	0,670 A
Spänning (nom)	111 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Nettovikt (styck)	167,000 g
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	67 kWh
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Fullständigt produktnamn	TL-D Colored 58W Green 1SL/25
Full EOC	871150095449740

TL-D Colored

Beskrivning av lokal kod	8344036
Beställningsnummer	928049001705
Materialnummer (12NC)	928049001705
Lokal kod	8344036
Räknare – antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500954497
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500954503

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

