



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Controlli e dimmerazione	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmerabile	Sì
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Codice colore	180	Forma lampadina	T8
Flusso luminoso	1.600 lm	Peso netto (Pezzo)	167,000 g
Designazione colore	Blu (B)		
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Consumo energetico	58,5 W	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	13,0 mg
Corrente lampada (Nom)	0,670 A	Consumo energetico kWh/1000 h	71 kWh
Tensione (Nom)	111 V	Marchio CE	Sì
Dati del prodotto			
Nome prodotto ordine	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25		
Nome completo prodotto	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25		
Full EOC	871150095451040		

## TL-D Colored

Descrizione codice locale	5818B
Codice d'ordine	95451040
Codice materiale (12NC)	928049001805
Codice locale	5818B
Numeratore - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500954510
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500954527

### Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

### Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

