



# TUV T8

## TUV 75W HO 1SL/6

Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Attacco                                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vita utile (Nom)                        | 9.000 ore                       |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                 |
| Deprezzamento alla durata di vita utile | 15 %                            |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                 |
| Consumo energetico                      | 75 W                            |
| Corrente lampada (Nom)                  | 0,835 A                         |
| Tensione (Nom)                          | 110 V                           |
| Meccanica e corpo                       |                                 |
| Peso netto (Pezzo)                      | 135,000 g                       |

| Approvazione e applicazione                 |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)            | 2,0 mg           |
| UV                                          |                  |
| Radiazione UV-C a 100 ore                   | 27,8 W           |
| Dati del prodotto                           |                  |
| Nome prodotto ordine                        | TUV 75W HO 1SL/6 |
| Nome completo prodotto                      | TUV 75W HO 1SL/6 |
| Full EOC                                    | 871150061851110  |
| Descrizione codice locale                   | TUV75            |
| Codice d'ordine                             | 61851110         |
| Codice materiale (12NC)                     | 928049404003     |
| Codice locale                               | TUV75            |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500618511    |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                |


|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8711500618528 |
|----------------|---------------|

Disegno tecnico



| Product          | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TUV 75W HO 1SL/6 | 28 mm   | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 75W HO 1SL/6

