



# MASTERColour CDM-R Elite



# MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

### Mises en garde et sécurité

- · À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- · L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

#### Données du produit

Informations générales		
Culot	E27	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	
Nombre de cycles d'allumage	1 350	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h	
Données techniques de l'éclairage		
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	
Flux lumineux	4 500 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	9 800 cd	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	
Coordonnée chromatique X	0,371	
Coordonnée chromatique Y	0,366	
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	

Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	92	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 75 %		
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	4 500 lm	
Fonctionnement et électricité		
Consommation électrique	73,2 W	
Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Tension (nom.)	90 V	
Commandes et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Mécanique et boîtier		
Finition ampoule	Transparent	
Forme de la lampe	PAR30L	


# **MASTERColour CDM-R Elite**

Poids net (pièce)	0,225 kg	
Approbation et application		
Classe d'efficacité énergétique	G	
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,5 mg	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL	473306	
Données du produit		
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L	

40D


MASTERColour CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 40D
871829165169700
65169700
928053100630
1
8718291651697
6
8718291651703


## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

## Données photométriques









Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

# **MASTERColour CDM-R Elite**

#### Durée de vie





LDLE\_CDM-R-E\_0006-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.