



MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 70W E27

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]
Flux lumineux	6.000 lm
Coordonnée chromatique X	0,54
Coordonnée chromatique Y	0,42
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83,33 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	72,0 W


Tension (nom.)	90 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité
Forme de la lampe	B70
Poids net (pièce)	0,055 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	12,2 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	72 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473312

MASTER SON PIA Plus

Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 70W E27
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 70W E27
Code EOC	871829118040100
Code de commande	8718291180401
Code 12NC	928061009835


Code de commande local	SONPIAPLUS70W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291180401
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291180418

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W E27	71 mm	156 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 70W E27

MASTER SON PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 70W E27



LDLE_SON-PIA_0006-Life expectancy diagram

