

**PHILIPS****Lighting**

# MASTER SON PIA Plus

## MASTER SON PIA Plus 50W E27

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	85 V
Culot	E27		
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]		
Référence de mesure de flux	Sphere		
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	30.000 h		
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	220 [CCT of 2000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	3.700 lm		
Coordonnée chromatique X	0,540	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique Y	0,420	Finition ampoule	Verre traité
Température de couleur corrélée (nom.)	1900 K	Forme de la lampe	BF70
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W	Poids net (pièce)	0,051 kg
Indice de rendu de couleur (IRC)	-		
Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Consommation électrique	52,0 W	Classe d'efficacité énergétique	G
		Taux de mercure (Hg) (max.)	9,8 mg
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	9,8 mg
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	52 kWh
		Numéro d'enregistrement EPREL	473313

# MASTER SON PIA Plus

Marquage CE	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Nom de produit complet	MASTER SON PIA Plus 50W E27
Code EOC	871829118038800
Code de commande	8718291180388
Code 12NC	928061109835




Code de commande local	SONPIAPLUS50W
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291180388
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291180395

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71 mm	156 mm

## Données photométriques





Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 50W E27

## MASTER SON PIA Plus

### Durée de vie



LDLE\_SON-PIA\_0005-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 50W E27

