



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	21.400 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366

Temperatura de color correlacionada (nom.)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Longitud de arco O (nom.)	12,4 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	227,0 W
Voltaje (nom.)	127 V

Controles y regulación	
Regulable	No

MASTERCcolour CDM MW Eco

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	T46
Peso neto (pieza)	166,000 g


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	32 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	227 kWh
Número de registro EPREL	473314
Marca CE	Sí

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Nombre completo del producto	MASTERCcolour MW eco MASTERCcolour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659681400
Código de pedido	59681400
Código 12NC	928070119230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696596814
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696596821

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40



Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

