



MSR (Kaltwiederzündung)

MSR 1200 1CT/3

Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G22
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	800 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom	103.000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	325
Farbkoordinate Y (nom.)	327
Ähnlichste Farbtemperatur	5900 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Bogenlänge O (Nom)	10,0 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	1.200 W

Lampenstrom (Nom)	13,8 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	0,150 kg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 1200 1CT/3
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 1200 1CT/3
Gesamt-Produktcode	872790091121300
Bestellcode	91121300
Material-Nr. (12NC)	928078105114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900911213
Zähler – Pakete pro Außenkarton	3

MSR (Kaltwiederzündung)


EAN Umverpackung8727900911220

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

