



# MASTER City White plus



## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior de forma tubular transparente, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

### Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	
Base del casquillo	E27		105 lm/W
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Índice de reproducción cromática (IRC)	86
Referencia de medición de flujo	Sphere	Longitud de arco O (nom.)	7,15 mm
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	27.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	828 [CCT of 2800K]	Consumo de energía	73,5 W
Flujo luminoso	7.750 lm	Voltaje (nom.)	91 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,447	Controles y regulación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,4	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2800 K		
		Mecánicos y de carcasa	
		Acabado de la bombilla	Transparente

# MASTER City White plus

Forma de la bombilla	T35
Peso neto (pieza)	0,048 kg

## Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	7,8 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	7,8 mg
Consumo energético kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473324

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
-------------------------------	---------------------------------------


Nombre completo del producto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12
Full EOC	871829112030800
Código de pedido	12030800
Código 12NC	928082019235
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291120308
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291120315

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm

## Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

# MASTER City White plus

## Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

LDLE\_CDO-TT\_0001-Life expectancy diagram

