



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori di controllo elettromagnetici o alimentatori elettronici adatti per lampade CDO (ad esempio, HID-PV Xt CDO).
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Il riavvio a caldo può richiedere fino a 15 minuti
- si consigliano pertanto accenditori T15
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E27	Coordinata cromatica Y (Nom)	0,4
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Temperatura di colore correlata (Nom)	2800 K
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W
Vita al 50% di guasti (Nom)	27.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	86
		Lunghezza arco O (Nom)	7,15 mm
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	828 [CCT of 2800K]	Consumo energetico	73,5 W
Flusso luminoso	7.750 lm	Tensione (Nom)	91 V
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,447		


MASTER CityWhite CDO-TT

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T35
Peso netto (Pezzo)	0,048 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	7,8 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	7,8 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	74 kWh
Numero di registrazione EPREL	473324
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Disegno tecnico




Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Nome completo prodotto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12
Full EOC	871829112030800
Descrizione codice locale	CDOTT70PLUS
Codice d'ordine	12030800
Codice materiale (12NC)	928082019235
Codice locale	CDOTT70PLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291120308
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291120315


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27



LDLE_CDO-TT_0001-Life expectancy diagram

