



MASTERColour doble Terminal



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	RX7s
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	6.000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Longitud de arco O (nom.)	8 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	71,0 W
Voltaje (nom.)	94 V

Controles y regulación	
Regulable	No


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T22

MASTERC colour doble Terminal

Peso neto (pieza)	21,000 g
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	3,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	71 kWh
Número de registro EPREL	473326
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12



Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Código de pedido	19782515
Código 12NC	928082205125
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500197825
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500197832

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour doble Terminal

Vida útil



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

