



MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	RX7s
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	6 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,398
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Båglängd O (Nom)	8 mm
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	71,0 W
Spänning (nom)	94 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T22

MASTERC colour CDM-TD


Nettovikt (styck)	21,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	3,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	71 kWh
EPREL-registreringsnummer	473326
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
---------------------	------------------------------------



Fullständigt produkt	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Beskrivning av lokal kod	8348050
Beställningsnummer	928082205125
Materialnummer (12NC)	928082205125
Lokal kod	8348050
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500197825
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500197832

Måttskiss



Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Livslängd



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

