



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori di controllo elettromagnetici o alimentatori elettronici adatti per lampade CDO (ad esempio, HID-PV Xt CDO).
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Il riavvio a caldo può richiedere fino a 15 minuti
- si consigliano pertanto accenditori T15
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	23.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	28.400 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,434


Coordinata cromatica Y (Nom)	0,398
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	88
Lunghezza arco O (Nom)	12,1 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	250,0 W
Tensione (Nom)	99 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T46
Peso netto (Pezzo)	0,161 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	25 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	25,3 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	250 kWh
Numero di registrazione EPREL	473329
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
	E40


Nome completo prodotto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus
	250W/830 E40
Full EOC	871829112197800
Descrizione codice locale	CDOTT250PLUS
Codice d'ordine	12197800
Codice materiale (12NC)	928082319230
Codice locale	CDOTT250PLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291121978
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291121985

Disegno tecnico




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Durata



LDLE_CDO-TT_0005-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

