



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Per queste lampade è possibile utilizzare alimentatori di controllo elettromagnetici o alimentatori elettronici adatti per lampade CDO (ad esempio, HID-PV Xt CDO).
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- Il riavvio a caldo può richiedere fino a 15 minuti
- si consigliano pertanto accenditori T15
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	21.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	828 [CCT of 2800K]
Flusso luminoso	5.500 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,447


Coordinata cromatica Y (Nom)	0,4
Temperatura di colore correlata (Nom)	2800 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	104 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	84
Lunghezza arco O (Nom)	5,25 mm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	53,0 W
Tensione (Nom)	83 V


MASTER CityWhite CDO-TT

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T31
Peso netto (Pezzo)	0,060 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	5,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	53 kWh
Numero di registrazione EPREL	473330
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Disegno tecnico




Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

Nome completo prodotto	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
Full EOC	871829118561100
Descrizione codice locale	CDOTT50PLUS
Codice d'ordine	18561100
Codice materiale (12NC)	928082419235
Codice locale	CDOTT50PLUS
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291185611
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291185628


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Durata



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27

