



MASTERColour doble Terminal



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	RX7s	Longitud de arco O (nom.)	88
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]		10 mm
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)	Consumo de energía	147,0 W
		Voltaje (nom.)	98 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Regulable	No
Flujo luminoso	12.750 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Acabado de la bombilla	Transparente
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,434	Forma de la bombilla	T22
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,398		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	87 lm/W		

MASTERC colour doble Terminal

Peso neto (pieza)	26,700 g
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	10,2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	10,23 mg
Consumo energético kWh/1000 h	147 kWh
Número de registro EPREL	473334
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT


Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Código de pedido	19784915
Código 12NC	928083605133
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500197849
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500197856

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERC colour doble Terminal

Vida útil



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

