



MASTERCcolour CDM-T



MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

En serie kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon, förutom 35W/942- och 20W-ljuskällorna som måste använda elektroniskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätpreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	12 100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	82 lm/W
Färgåtergivningsindex	96
Båglängd O (Nom)	8 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	150,1 W
Spänning (nom)	90 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTERC colour CDM-T


Lampform	T19
Nettovikt (styck)	0,033 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	10,4 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	10,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	151 kWh
EPREL-registreringsnummer	473338
CE-märkning	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
---------------------	--------------------------------


Fullständigt produkt	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
Full EOC	871150020005115
Beskrivning av lokal kod	8348310
Beställningsnummer	928084605131
Materialnummer (12NC)	928084605131
Lokal kod	8348310
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500200051
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8711500200068

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometriska data





Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T

Livslängd



LDLE_CDM-T_150W_942-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/942 G12 1CT

