



MASTERColour doble Terminal



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Lámparas de descarga compactas con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	RX7s	Índice de reproducción cromática (IRC)	92
Posición de funcionamiento	P45 [Paralelo +/-45D u Horizontal (HOR)]	Longitud de arco O (nom.)	7 mm
Referencia de medición de flujo	Sphere	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)	Consumo de energía	71,5 W
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	90 V
Código de color	942 [CCT of 4200K]	Controles y regulación	
Flujo luminoso	5.450 lm	Regulable	No
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0.371	Acabado de la bombilla	Transparente
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0.366	Forma de la bombilla	T22
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4200 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W		

MASTERC colour doble Terminal


Peso neto (pieza)	21,000 g
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	4,7 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,8 mg
Consumo energético kWh/1000 h	72 kWh
Número de registro EPREL	473339

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Nombre completo del producto	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12


Full EOC	871150020002015
Código de pedido	20002015
Código 12NC	928084705133
Código local	PHCDMTD7094
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500200020
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500200037

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Datos fotométricos





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour doble Terminal

Vida útil



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

