



MASTERColour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Sockel	RX7s	Färgåtergivningsindex	92
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]	Båglängd O (Nom)	7 mm
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h	Strömförbrukning	71,5 W
Ljusteknik		Spänning (nom)	90 V
Färgkod	942 [CCT of 4200K]	Styrenheter och dimring	
Ljusflöde	5 450 lm	Dimbar	Nej
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366	Lampform	T22
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K		

MASTERC colour CDM-TD

Nettovikt (styck)	21,000 g
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	4,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	72 kWh
EPREL-registreringsnummer	473339
CE-märkning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12


Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Beskrivning av lokal kod	8348060
Beställningsnummer	928084705133
Materialnummer (12NC)	928084705133
Lokal kod	8348060
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500200020
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8711500200037

Måttskiss




Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Livslängd



LDLE_CDM-TD_0001-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

